

Garant

FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/4mm

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212910 42/4 |
| GTIN | 4045197320988 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Totale lengte L_{totaal} | 40 mm |
| $\varnothing D_3$ | 26 mm |
| Snijkant- $\varnothing D_c$ | 42 mm |
| Opnameboring- \varnothing | 16 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 1,15 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) |
| geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 68 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 82 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 1,15 mm |
| Rampinglengte L voor α_{\max} | 25,5 mm |
| Raminghoek α_{\max} | 0,67 graden |
| Serie | FeedKing |
| Instelhoek κ | 9 graden |
| Fz Helix | 0,7 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Freestoepping | Plungen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Ramping |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219933 |