

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1225, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222811 ST1400
GTIN	4960664602643
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.Voeding f_z per tand: 0,2 – 0,65 mm**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,2 – 0,65 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNMU 1205 ANER-GH
Soort	PR1225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		