

**PNEU 1205 ANER-Wiper, PR1525, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222826 ST1400
GTIN	4960664671236
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

WIPER-wisselplaten voor een perfecte oppervlaktekwaliteit. Slechts 1 Wiper-wisselplaat per uitrusting. **Let op de correcte montage!**

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNEU 1205 ANER
Soort	PR1525
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		