

**Garant****Wisselplaat-volboor combischacht, 2xD, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232298 16
GTIN	4045197676382
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:****Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.****Toepassing:****Voor niet-roterend en roterend gebruik.**Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca.  $\pm 0,1$  mm).**Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).**

Met wisselplaten nr. 232400 – 232780.

**T.b.v.:**

Wisselplaten WOEX 030204.

**Opmerking:****LET OP!** Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.**Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).**

Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder "Formulieren".

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP (0,6 Nm)
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	32 mm
Aantal snijkanten Z	1

Schachtlengte $L_s$	50 mm
Nominale $\varnothing D$	16
Totale lengte L	106 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,5 mm
Afkoppellengte $L_A$	56 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	$2 \times D$
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus <sup>®</sup> -klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP	239700 6IP