

**Garant**
**Wisselplaat-volboor combischacht, 2xD, Ø DC: 43mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	232298 43
GTIN	4045197677167
Artikelklasse	21S

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.**
**Toepassing:**
**Voor niet-roterend en roterend gebruik.**

 Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca.  $\pm 0,1$  mm).

**Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).**

Met wisselplaten nr. 232400 – 232780.

**T.b.v.:**

Wisselplaten WOEX 06T304.

**Opmerking:**
**LET OP!** Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.

**Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).**

Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder "Formulieren".

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	86 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 10IP (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304
Schacht-Ø $D_s$	32 mm

Schachtlengte $L_s$	60 mm
Nominale $\varnothing D$	43
Totale lengte L	185 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	1 mm
Afkoppellengte $L_A$	125 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2xD
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 10IP	239700 10IP