

**Garant****Wisselplaat-volboor combischacht, 3xD, Ø DC: 35mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 232300 35     |
| GTIN          | 4045197346148 |
| Artikelklasse | 21S           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.****Toepassing:****Voor niet-roterend en roterend gebruik.**Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca.  $\pm 0,1$  mm).**Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).**

Met wisselplaten nr. 232400 – 232780.

**T.b.v.:**

Wisselplaten WOEX 05T304.

**Opmerking:****LET OP!** Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.**Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).**

Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder "Formulieren".

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ISO-code wisselplaat          | WOEX 05T304         |
| Wisselplaatschroevenset       | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Aantal snijkanten Z           | 1                   |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 105 mm              |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm               |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Schachtlengte $L_s$                 | 60 mm                 |
| Nominale $\varnothing D$            | 35                    |
| voor inch- $\varnothing$            | 1 3/8 inch            |
| Totale lengte L                     | 194 mm                |
| Maximale verstelgrens $V_{max}$     | 0,5 mm                |
| Afkoppellengte $L_A$                | 134 mm                |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D                   |
| Schacht                             | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boortoepassing                      | Centreerboren         |
| Boortoepassing                      | Bol                   |
| Boortoepassing                      | beperkt dwarsboren    |
| Boortoepassing                      | Uitholling            |
| Boortoepassing                      | Schuine uittrede      |
| Boortoepassing                      | schuin aanboren       |
| Inwendige koeling                   | ja                    |
| Verspaningsstrategie                | MTC                   |
| Producttype                         | Wisselplaatboor       |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP                      | 239700 8IP |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP       | 674252 8IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |