

Garant**Wisselplaat-volboor combischacht, 3xD, Ø DC: 36mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 232300 36 |
| GTIN | 4045197346155 |
| Artikelklasse | 21S |

Omschrijving**Uitvoering:****Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.****Toepassing:****Voor niet-roterend en roterend gebruik.**Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. $\pm 0,1$ mm).**Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).**

Met wisselplaten nr. 232400 – 232780.

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 05T304.

Opmerking:**LET OP!** Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.**Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).**

Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder "Formulieren".

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Schacht-Ø D _s | 32 mm |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Nuttige lengte L ₁ | 108 mm |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Schachtlengte L_s | 60 mm |
| Nominale $\varnothing D$ | 36 |
| Totale lengte L | 197 mm |
| Maximale verstellgrens V_{max} | 0,5 mm |
| Afkoppellengte L_A | 137 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3xD |
| Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boortoepassing | Centreerboren |
| Boortoepassing | Bol |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | Uitholling |
| Boortoepassing | Schuine uittrede |
| Boortoepassing | schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP | 239700 8IP |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP | 674252 8IP |