

EFFBE**Opstelelement met nivellering LM, Maximale belastbaarheid: 480kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086002 480
GTIN	4045197349422
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren. Compacte opstelelementen van elastomeer en metaal, met geïntegreerd nivelleringsstelsel d.m.v. centrale stelschroef.

Toepassing:

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering.

Opmerking:

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 – SLM12.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid persen	450 kg
Maximaal toegestane statische belasting	600 daN
Maximale belastbaarheid draai- en vlakslijpmachines	220 kg

Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni)	15 mm
Maximale belastbaarheid freesmachines	300 kg
Maximale belastbaarheid	480 kg
Schroefdraad-Ø G	M10
Ø D	80 mm
Schroeflengte S	80 mm
Hoogte H	25 mm
Producttype	Antivibratie opstelelement