

Garant**XDLT 120408 ER, HB7635, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Technische beschrijving**

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	XDLT 120408 ER
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Voeding f_z per tand	1,07 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	45 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		