

Garant
XDLT 09T308 ER, HU7810, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Voeding f_z per tand: 0,79 mm

ISO-code wisselplaat: XDLT 09T308 ER

Type: ALU

Hoekradius: 0,8 mm

 Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,99 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
ISO-code wisselplaat	XDLT 09T308 ER
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Voeding f_z per tand	0,79 mm
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		