

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 100/4
GTIN	4960664532971
Artikelklasse	25P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieneiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	32 mm
Schroef voor cassette	229704
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	12 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	107 mm
Snijkant-Ø D_c	100 mm
geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Cassette	229765

Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229704
Spanschroef	229703
Cassette	229765