

**EFFBE****Opstelement met nivellering LM, Maximale belastbaarheid: 1200kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086002 1200
GTIN	4045197349439
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren. Compacte opstelementen van elastomeer en metaal, met geïntegreerd nivelleringsstelsel d.m.v. centrale stelschroef.

**Toepassing:**

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering.

**Opmerking:**

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 – SLM12.

**Technische beschrijving**

Schroeflengte S	90 mm
Schroefdraad-Ø G	M12
Maximaal toegestane statische belasting	2000 daN

Maximale belastbaarheid draai- en vlaklijpmachines	420 kg
Maximale belastbaarheid persen	1000 kg
Maximale belastbaarheid	1200 kg
Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni)	20 mm
Maximale belastbaarheid freesmachines	600 kg
Ø D	120 mm
Hoogte H	32 mm
Producttype	Antivibratie opstelement