

**Garant****Wisselplaat-volboor combischacht Schacht-Ø 20 mm, 3xD, Ø DC m7: 17,5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 232302 17,5   |
| GTIN          | 4045197351746 |
| Artikelklasse | 21S           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.**Met **schacht-Ø 20 mm**, met name geschikt voor **aangedreven gereedschap** (zie groep 31).**Toepassing:****Voor niet-roterend en roterend gebruik.**Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca.  $\pm 0,1$  mm).**Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen.** Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (**MTM**).

Met wisselplaten nr. 232400 – 232780.

**T.b.v.:**

Wisselplaten WOEX 030204.

**Opmerking:****Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).**

Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder "Formulieren".

**LET OP!** Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ISO-code wisselplaat          | WOEX 030204         |
| Wisselplaatschroevenset       | 239700 6IP (0,6 Nm) |
| Aantal snijkanten Z           | 1                   |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 54 mm               |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>               | 20 mm                 |
| Schachtlengte L <sub>s</sub>           | 50 mm                 |
| Nominale Ø D                           | 17.5                  |
| Totale lengte L                        | 128 mm                |
| Maximale verstelgrens V <sub>max</sub> | 0,5 mm                |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>          | 78 mm                 |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot    | 3×D                   |
| Schacht                                | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boortoepassing                         | Centreerboren         |
| Boortoepassing                         | Bol                   |
| Boortoepassing                         | beperkt dwarsboren    |
| Boortoepassing                         | Uitholling            |
| Boortoepassing                         | Schuine uittrede      |
| Boortoepassing                         | schuin aanboren       |
| Inwendige koeling                      | ja                    |
| Verspaningsstrategie                   | MTC                   |
| Producttype                            | Wisselplaatboor       |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP       | 674252 6IP |
| Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP                     | 239700 6IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |