


Garant
XDLW 09T308 TN, HB7705, Type: HART


Bestelgegevens

Bestelnummer	212955 HART
GTIN	4045197321268
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Voeding f_z per tand: 0,43 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 09T308 TN

Type: HART

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,99 mm

Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	XDLW 09T308 TN
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7705
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Voeding f_z per tand	0,43 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen