

**Vlakfrees 75° MSRS, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 200/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Artikelklasse	25P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieeiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	60 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	12 mm
Wisselplaatschroef	229703 (T25; 7,5 Nm)
Cassette	229765
Maximale buiten-Ø D_{max}	207 mm
Snijkant-Ø D_c	200 mm
geschikte wisselplaat	SP.. 1806
Schroef voor cassette	229704

Opnameboring-Ø	60 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	75 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229703
Cassette	229765
Spanschroef	229704