

Garant
Vlakfrees 43° Octo, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/5mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	213300 40/5
GTIN	4045197130990
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees 43° met maximaal 8 te gebruiken snijkanten per wisselplaat.

Toepassing:

Dankzij de uitgekiende positieve geometrie wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen. Licht snijdende vlakfrees.

Opmerking:

Om alle **8 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø D_{\max}	49 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
geschikte wisselplaat	OF.. 050405
Wisselplaatschroevenset	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Opnameboring- \varnothing	16 mm
Aantal snijkanten Z	5
Instelhoek κ	43 graden
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	43 graden
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219808