



Boutuitdraaier met fijne groeven, Type: 2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 082860 2 |
| GTIN | 2050001695352 |
| Artikelklasse | 04D |

Omschrijving

Uitvoering:

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-Ø volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

T.b.v.:

Staal.

Opmerking:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Voorboor-Ø | 3,2 mm |
| Geschikt voor schroeven/bouten | M5 – M7 |
| Type | 2 |
| Geschikt voor | Staal |
| Producttype | Boutuitdraaier |