


SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1210, Type: GG

Bestelgegevens

Bestelnummer	224028 GG
GTIN	4960664609147
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met **Wiper-snijanten** voor hoge voedingen.

Toepassing:

NB2T / NB3T: ideaal voor **onderbroken snedes**, hoge verspaningscapaciteit en hoge voedingen.

Opmerking:

Frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en NB3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 1 \times D$.

Toepassing: Voorbewerken

Voeding f_z per tand: 0,06 - 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,06 - 0,15 mm
Type	GG
ISO-code wisselplaat	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Soort	PR1210
Snijmateriaal	HM
Toepassing	Vorbewerken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		