



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	16 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Afkoppellengte L_1	26 mm
Wisselplaatafmeting	10
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen
Freestoeppassing	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreesen

Accessoires

Spanschroef

229713