



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten. Zonder inwendige koeling.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	10
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Schacht-Ø D_s h6	12 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Afkoppellengte L_1	23 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229713