

**Garant****WOEX 040304 F, HB7310, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	232560 ALU
GTIN	4045197346506
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v. :**

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,08 mm/omw.

## Technische beschrijving

Voeding f	0,08 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304 F
Soort	HB7310
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	200 m/min	N
CuZn	geschikt	300 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		