

**Garant****WOEX 06T304 E, HB7640, Type: INOX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	232780 INOX
GTIN	4045197346704
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v. :**

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,12 mm/omw.

## Technische beschrijving

Voeding f	0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snikanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 E
Soort	HB7640
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	215 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	165 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		