

Garant**WOEX 05T304 E, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 232670 INOX |
| GTIN | 4045197346605 |
| Artikelklasse | 21E |

Omschrijving

T.b.v. :

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,12 mm/omw.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Voeding f | 0,12 mm/omw. |
| Aantal wisselingen/snikanten | 3 |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 E |
| Soort | HB7635 |
| Snijmateriaal | HM |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 275 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 275 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 215 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 165 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 80 m/min | S |
| nat maximaal | geschikt | | |