



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 18/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 18/2L
GTIN	4960664648078
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Wisselplaatafmeting	10
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LOMU..
Snijkant-Ø D _c	18 mm
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Afkoppellengte L ₁	25 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	10 mm
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229713