

**Garant**
**Wisselplaat-volboor combischacht, 4×D, Ø DC: 16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	232310 16
GTIN	4045197551290
Artikelklasse	21S

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.**
**Toepassing:**
**Voor niet-roterend en roterend gebruik.**

 Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca.  $\pm 0,1$  mm).

**Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen.** Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (**MTM**).

Met wisselplaten nr. 232400 – 232780.

**T.b.v.:**

Wisselplaten WOEX 030204.

**Opmerking:**
**LET OP!** Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.

**Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).**

Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder "Formulieren".

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	239700 6IP (0,6 Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	64 mm
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204

Schachtlengte $L_s$	50 mm
Nominale $\varnothing D$	16
Totale lengte L	138 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,5 mm
Afkoppellengte $L_A$	88 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP	239700 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6