

Yale

Hefboomtakel met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 0,5t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086015 0,5
GTIN	4025092077675
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Werktuigen met **plaatstalen behuizing**, zeer laag gewicht, standaard **kettingvrijschakeling**, **lage constructie**, **draaibaar** gelagerde, gesmede haken. Universele takel model "Yalehandy". Compact apparaat (lengte 282 mm).

Toepassing:

Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

Technische beschrijving

Behuizing materiaal	Staal
minimale lengte tussen de haken	282 mm
Aantal kettingen	1
Normale hefhoogte	1,5 m
Belastbaarheid t	0,5 t
Kettingvrijschakeling	ja
Belastbaarheid	500 kg
Gewicht	2,8 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel