

Garant**WOEX 06T304 S, HB7305, Type: GG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	232700 GG
GTIN	4045197346629
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v. :

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,2 mm/omw.

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snikanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 S
Soort	HB7305
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	175 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		