

EFFBE**Opstelement met nivellering LM, Maximale belastbaarheid: 3000kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086002 3000
GTIN	4045197349446
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren. Compacte opstelementen van elastomeer en metaal, met geïntegreerd nivelleringsstelsel d.m.v. centrale stelschroef.

Toepassing:

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering.

Opmerking:

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 – SLM12.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid freesmachines	1500 kg
Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni)	20 mm
Schroefdraad-Ø G	M16×1,5

Schroeflengte S	100 mm
Maximale belastbaarheid	3000 kg
Ø D	160 mm
Maximaal toegestane statische belasting	4000 daN
Maximale belastbaarheid persen	2000 kg
Maximale belastbaarheid draai- en vlaklijpmachines	1000 kg
Hoogte H	35 mm
Producttype	Antivibratie opstelelement