

Garant**WOEX 030204 E, HB7640, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	232480 INOX
GTIN	4045197346438
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v. :

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,06 mm/omw.

Technische beschrijving

Voeding f	0,06 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204 E
Soort	HB7640
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	215 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	165 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		