

Garant**WOEX 06T304 S, HB7630, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v. :

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,12 mm/omw.

Technische beschrijving

Voeding f	0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snikanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 S
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	215 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	175 m/min	K
nat maximaal	geschikt		