


Garant**WOEX 06T304 E, HB7635, Type: ST500**

Bestelgegevens

Bestelnummer	232740 ST500
GTIN	4045197346667
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v. :

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Opmerking:**Niet op de binnensnijanten van de volboor gebruiken!**

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,12 mm/omw.

Technische beschrijving

Voeding f	0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 E
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	215 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	165 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		