

Garant**OFMT 050405 TR, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaheid en slijtvastheid.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,14 mm
Hoekradius	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
ISO-code wisselplaat	OFMT 050405 TR
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	795 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	720 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	645 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	185 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	135 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	45 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	120 m/min	K
Olie	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		