

**Garant****WOEX 06T304 F, HU7310, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	232750 ALU
GTIN	4045197346674
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v. :**

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,1 mm/omw.

## Technische beschrijving

Voeding f	0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snikanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 F
Soort	HU7310
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		