



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/5Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LOMU..
Afkoppellengte L_1	50 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Wisselplaatafmeting	10
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229713