



Hoekfrees 90° MEW, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LOMU..
Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatafmeting	10
Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------