

Garant**OFMT 050405 met diamantcoating, HB7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Uitvoering:**

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaheid en slijtvastheid.

Type: ALU

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,18 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,18 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	8
ISO-code wisselplaat	OFMT 050405
Soort	HB7810

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	950 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		