



## Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Artikelklasse	250

### Omschrijving

**Uitvoering:**  
Efficiënt met 4 snijkanten.

### Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	15
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	15 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Afkoppellengte $L_1$	32 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	120 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

---

## Accessoires

Spanschroef

229714