

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 100/9
GTIN	4960664647767
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

**Technische beschrijving**

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	8 mm
Snijkant-Ø $D_c$	100 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Wisselplaatschroef	229701 (T15; 3,5 Nm)
Aantal snijkanten Z	9

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229701
-------------	--------