



Hoekfrees 90° MFWN, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	110 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------