

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 250/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 250/12
GTIN	4960664647668
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie. Zonder inwendige koeling.

**Technische beschrijving**

Opnameboring-Ø	60 mm
Onderlegplaat	229751
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	250 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..

Aantal snijkanten Z	12
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Onderlegplaat	229751
Spanschroef	229700