



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Wisselplatafmeting	10
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen
Freestoeppassing	Plungen
Inwendige koeling	ja

Producttype

Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef

229713