



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Wisselplaatafmeting	15
Afkoppellengte L_1	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	15 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreesen

Accessoires

Spanschroef

229714