



## Hoekfrees 90° MEW, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Artikelklasse	250

### Omschrijving

**Uitvoering:**  
efficiënt met 4 snijkanten.

### Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	LOMU..
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15 mm
Wisselplaatafmeting	15
Snijkant-Ø $D_c$	63 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen

Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229714
-------------	--------