



## Hoekfrees 90° MFWN, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	110 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Afkoppellengte $L_1$	30 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------