



## Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/3Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Artikelklasse	250

### Omschrijving

**Uitvoering:**  
Efficiënt met 4 snijkanten.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Wisselplatafmeting	10
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	10 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	29 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	120 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

---

## Accessoires

Spanschroef

229713