



Boutuitdraaier met fijne groeven, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	082860 3
GTIN	2050001695369
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Uitvoering:

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-Ø volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

T.b.v.:

Staal.

Opmerking:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voorboor-Ø	4,5 mm
Geschikt voor schroeven/bouten	M8 – M10
Type	3
Geschikt voor	Staal
Producttype	Boutuitdraaier