



## Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Artikelklasse	250

### Omschrijving

**Uitvoering:**  
Efficiënt met 4 snijkanten.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	10 mm
Wisselplaatafmeting	10
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	110 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	30 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreen
Freestoeppassing	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

---

## Accessoires

Spanschroef

229713