



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	40 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Wisselplaatafmeting	15
Maximale snijdiepte a _{p max}	15 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229714