

**Hoekfrees 90° MEW, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 225210 80/6 |
| GTIN | 4960664648702 |
| Artikelklasse | 250 |

Omschrijving

Uitvoering:
efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------------|
| Snijkant-Ø D _c | 80 mm |
| Wisselplaatschroef | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Totale lengte L _{totaal} | 50 mm |
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 15 mm |
| Opnameboring-Ø | 27 mm |
| geschikte wisselplaat | LOMU.. |
| Wisselplaatafmeting | 15 |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Hoekfreesen |

| | |
|-------------------|------------|
| Freestoepping | Plungen |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229714 |
|-------------|--------|