

**KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216660 M8
GTIN	4047109013117
Artikelklasse	24D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Minimale $\varnothing d_{\min}$	8,4 mm
Max. verzink-diepte l	14 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	24-010 / 110
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)
voor DIN-cilinderkopbouten	M8
Verzink- $\varnothing D_1$ H13	15 mm
Aantal snijkanten Z	1
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	1
Totale lengte L_{totaal}	80 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2

239652 8IP2